


リモコンセット(ドットマトリクステレビリモコン、インターホン機能付)

138-3063型
138-3123型
138-N306型

もくじ

必ずお守りください(安全上の注意)・・・	1
各部のなまえとはたらき	3
インターホンの使いかた	5
呼び出し音、呼び出し音量を変更する ..	7
テレビの見かた	9
日常の手入れのしかた	11
故障かな?と思ったら	12
アフターサービスについて	13
主な仕様	14



(138-3063型)

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして(火気に注意して)、大阪ガスにご連絡ください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています

取扱説明書

大阪ガス

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
この取扱説明書はテレビおよびインターホン機能に関する取扱説明書です。給湯機器の取扱説明書と併せてお読みください。
なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。
この取扱説明書はいつでもご覧になれるところに保管してください。

SHA8507





SHA8507 T

必ずお守りください(安全上の注意)

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような絵表示をしています。内容をよく理解して正しくお使いください。

注意・禁止内容の絵表示

	禁止		分解禁止
---	----	---	------

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

**サウナ・スチームサウナ
などへの取り付け禁止** 5～40の室温で使用してください。浴室内が低温(0以下)や高温(40以上)になると、画面が点灯するまでに時間がかかったり、赤味をおびることがあります。また、故障の原因にもなります。



**リモコン下部から20cm
以内に物を置かない** 誤動作や通話が途切れる原因となります。



リモコンの掃除 リモコンの掃除には、ベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。変形する場合があります。



**シャワーなどを直接か
けない** 浴室テレビリモコンは防水型ですが、故意に水をかけないでください。マイクの感度がおちたり、故障の原因になります。

リモコンの分解禁止 リモコンは絶対に分解しないでください。故障の原因になります。



**騒音の大きい場所で使
用しない** ベットの鳴き声やテレビなどの大きな騒音は、誤動作や通話が途切れる原因となります。



お願い

**スピーカに耳を近づけて
使用しない** 大きな音が出ることもあり、聴覚障害などを引き起こす原因となります。



**地上デジタル放送には
対応していません** 本製品のテレビ機能は、従来の地上波放送(アナログ)をお楽しみいただくように設計しています。一部の地域では地上デジタル放送が開始されていますが、本製品では対応していません。

使用上のご注意

**通話中、音声が一瞬途
切れることがあります
が故障ではありません** 接続される機器及び別売品によって、途切れの度合いが違います。

通話中の音声ガイド インターホン使用中は音声ガイド「なし」になります。

通話中のスイッチ操作 通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。

**増設リモコンとの通話
はできません** 通話スイッチを押しても、増設リモコンでは呼び出し音は鳴りません。


テレビの液晶部について テレビの液晶部は消耗品になりますので使用年数によって画面が暗くなる場合があります。液晶パネルは非常に精密度の高い技術をもってつくられていますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。あらかじめご了承ください。

各部のなまえとはたらき

浴室テレビリモコン

(浴室に取り付けます)

この取扱説明書では138-3063型で説明しています。




インターホン・テレビに関するスイッチ以外については、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。

ご使用になる前に、テレビ画面表面の保護シートを取り外してください。

台所リモコン

(台所などに取り付けます)

この取扱説明書では138-3063型で説明しています。



インターホンに関するスイッチ以外については、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。

インターホンの使いかた

(浴室テレビリモコン例:138-3063型-リモコン部分)




(台所リモコン例:138-3063型)




通話スイッチ

1 通話スイッチを押して 呼び出す




[呼び出し中]表示になります。



浴室リモコンで押した場合	呼び出し音 3回
台所リモコンで押した場合	呼び出し音 2回

<呼び出すのを途中でやめたいとき>
呼び出し音が鳴っている間に通話スイッチをもう一度押すと、呼び出し音が止み、通話ランプが消灯し、元の画面に戻ります。

2 呼び出し音が止み [通話中]表示になると通話できます





また、[呼び出し中]表示中(呼び出し音が鳴っている途中)でも、相手が通話スイッチを押すと通話できます。
([通話中]表示になってから通話スイッチを押すと、通話は終了します)

お知らせ

運転「入/切」どちらでも通話できます。
おふろの自動沸かし中、追いだき中、その他ふろ運転中でも通話できます。
両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。
通話中、運転「入/切」やおふろの自動沸かし、追いだきはできますが、画面は通話中のまま変わりません。
設定スイッチ、優先スイッチは使えません。

3 約30秒で 通話終了





その後元の画面に戻ります。

また、[通話中]表示中に通話スイッチを押しても、通話は終了します。

通話音量を変えるには

通話中に選択スイッチで調節する
<一度設定すると記憶します>




通話中、選択スイッチは通話音量変更以外使えません。
台所リモコンと浴室テレビリモコンで別々に設定できます。

通話中の注意

通話のときはリモコンから50cm程度の距離で話してください。
言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近づいて話してください。
ペットの鳴き声やテレビなどの騒音の大きい場所では、誤動作や通話が途切れる場合があります。
台所リモコンと浴室テレビリモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーン等の大きな音がする)を起こすことがあります。この場合は通話音量を下げてください。

インターホン故障

右の画面が出たら、販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。




この表示は5秒経過すると元の画面に戻ります。
(5秒以内に通話スイッチを押しても戻ります。)
インターホン以外の機能は使用できます。

呼び出し音、呼び出し音量を変更する

(浴室テレビリモコン例: 138-3063型ーリモコン部分)




(台所リモコン例: 138-3063型)




1 運転「切」にする

運転「切」の状態でのみ、各設定の変更ができます。

浴室テレビリモコン



台所リモコン



2 設定スイッチを押す




押すごとにそれぞれの設定に切り替わります。

下表 2

そのまま30秒放置しておくと運転「切」の状態に戻ります。

3 選択スイッチで変更する



それぞれの変更をします。

下表 3

そのまま30秒放置しておくと運転「切」の状態に戻ります。(設定は変更されません)

4 設定が完了すれば設定スイッチを押す



続けて他の設定を変更する場合は、再度2~4の手順で変更してください。

そのまま機器を使用する場合は、運転スイッチを押して「入」にしてください。

 = 初期設定(工場出荷時)

「呼び出し音の選択」と「呼び出し音量の変更」が、台所リモコンと浴室テレビリモコンで別々に設定変更できます。


これ以外の設定については、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。

通話中は、「呼び出し音の選択」と「呼び出し音量の変更」の設定変更はできません。

	2 設定スイッチを押す (押すごとに切り替わります)	3 選択スイッチで変更する				
呼び出し音		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>メロディ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>チャイム</td> </tr> </table> <p>選択された呼び出し音が鳴ります。</p>	1	メロディ	2	チャイム
1	メロディ					
2	チャイム					
呼び出し音量		<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>大</td> </tr> </table>			大	
		大				

テレビの見かた

(浴室テレビリモコン-テレビ部分)



オート選局で希望のチャンネルが選局できないときは

マニュアル選局のしかた(チャンネルを1ずつ変えることができます)

チャンネル番号表示スイッチを押しながら、



チャンネルスイッチ \ominus または \oplus を押す。



(例)

…10 11 12 13 14…
 \ominus を押す ごとに \oplus を押す ごとに

受信状況により映りにくいことがあります。


オート選局のしかた

<一度設定すると記憶します>

1 電源スイッチを「入」にする



数秒後、テレビ画面が点灯します。チャンネル番号の表示は約2秒後に自動的に消えます。



前回に選局したチャンネル番号(例: 12チャンネル)

2 チャンネル番号を確認する



表示していなければ押す。

テレビ画面にチャンネル番号を小さく表示しつづけます。(チャンネル番号表示をやめたいときは、もう一度チャンネル番号表示スイッチを押して「切」にしてください。)

チャンネル番号を表示させなくても、チャンネル選局、音量調節、明るさ調節はできます。

3 チャンネルを選局する(オート選局)




数字が小さくなる 数字が大きくなる

一度押すごとに、次に受信できるチャンネルをオート選局します。オート選局中は音声は出ません。

(例)
 … 8 10 12 36 38…
 \ominus を押す ごとに \oplus を押す ごとに

<一度設定すると記憶します>

4 音量を調節する



小さくなる 大きくなる

24段階で調節できます。



音量表示

<一度設定すると記憶します>

5 明るさを調節する



暗くなる 明るくなる

24段階で調節できます。見る位置を決めてから、テレビ画面の明るさを調節してください。



明るさ表示

6 使い終わったら電源スイッチを「切」にする



テレビ画面が消灯します。

電源の切り忘れを防止するため、電源スイッチ「入」後、約2時間で自動的に消灯します。

日常の手入れのしかた

お手入れ（月1回程度）

テレビ画面が汚れると、画面がくもることがあります。
テレビ画面やリモコンは、湿った布でふいてください。
かわいた布でふいた場合、テレビ画面(液晶部)が乱れることがありますが、故障ではありません。しばらく放置しておくともとの状態に戻ります。

リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使用しないでください。
変形する場合があります。
テレビリモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。

故障かな？と思ったら

テレビ画面が点灯しない。	給湯機器の電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ 停電していませんか？
テレビ画面がまっ白。 テレビ画面がまっ黒。	明るさの調節は適当ですか？
テレビの音声がでない。	音量が最小になっていませんか？ インターホンで通話しているとき、テレビの音声は消音になります。
テレビ画面が点灯するまでに時間がかかる。 画像が赤みがる。	浴室内の温度が低温(0 以下)や高温(40 以上)になっていませんか？
テレビ画面が暗くなったり、チラつく。 画像がゆがんだり、二重に映る。	アンテナやブースターなどの異常が考えられますので、販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

アフターサービスについて

サービスを依頼される時（サービスおよび保証は給湯機器に準じます）

12ページの「故障かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

連絡していただきたい内容

品名 …………… リモコンに記載の名称をご覧ください
 お買い上げ日 ……（給湯機器の取扱説明書の保証書をご覧ください）
 異常の状況 ……（症状など、できるだけくわしく）
 ご住所・ご氏名・電話番号
 訪問ご希望日

保証について（サービスおよび保証は給湯機器に準じます）

別添の給湯機器の取扱説明書の保証書をご覧ください、必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。
 保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。
 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

主な仕様

		浴室テレビリモコン		
製 品 名		138-3063型	138-3123型	138-N306型
外 形 寸 法		高さ196mm × 幅196mm × 奥行41mm		
質 量		0.95kg		
使 用 温 度		5～40		
テ レ ビ 部	画 面 寸 法	高さ60mm × 幅80mm（4インチ）		
	表 示 素 子	高解像度カラーLCD		
	使 用 光 源	バックライト（冷陰極管）		
	視 覚 範 囲	上方10° 下方30° 左右35°		
	受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF 1～12 チャンネル UHF 13～62 チャンネル		
	チ ュ ー ニ ン グ	周波数シンセサイザー方式		
	受 信 特 性	実用感度 55dBμ以上 85dBμ以下		